



Anwendungsübersicht

Anwendungsübersicht												
			Seite	Beton	Naturstein	Vollsteine Mz, KS	Porenbeton (Gasbeton)	Vollgips-Platten	Lochsteine Hz, KSL	Hohlblocksteine Hbl	Gipskarton- Platten	Platten/Tafeln
Allgemeine Befestigungen												
Spreizdübel SUPER	KEW SD S		18	■	■	■	■	■	□	□		
SUPER Universaldübel	KEW SU		20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Universaldübel	KEW UD		22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Langspreizdübel	KEW LSD		24	■	■	■	■	■	■			
Spreizpatrone	KEW SP		25	■	■	■	□	□	■	■	■	■
Gasbetondübel	KEW GBD		26				■					
Gasbetondübel	KEW G7		27				■					
Messingspreizdübel	KEW MSD		28	■	■	■	□	□				
Metalluniversaldübel	KEW MUD		29	■	■	■	■	■	□	□		
Deckennagel	KEW DN		30	■								
Feder-Spring-Dübel	KEW FS		31	■								
Knetdübel	KEW KND		32	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rahmen - Befestigungen												
Nageldübel	KEW ND		34	■	■	■	□	■	□	□		
Rahmendübel	KEW RD		36	■	■	■	□	□				
Rahmendübel, doppelte Spreizzone	KEW RDD		38	■	■	■	■	■	■	■		
Fensterrahmenschraube	KEW FRS		41	■	■	■	□	■	■	■		
Fensterrahmendübel	KEW FRD		42	■	■	■	□	■	□	□		
Fensterrahmendübel Combi	KEW FRD C		44	■	■	■	■	■	■	■		
Bau- und Montagekeile	KEW BMK		45									
Abstandhalter	KEW ASH		45									

Anwendungsübersicht


Anwendungsübersicht												
			Seite	Beton	Naturstein	Vollsteine Mz, KS	Porenbeton (Gasbeton)	Vollgips-Platten	Lochsteine Hlz, KSL	Hohlblocksteine Hbl	Gipskarton- Platten	Platten/Tafeln
Hohlraum - Befestigungen												
Metallhohlraumdübe	KEW MHD		48						☐	☐	☒	☒
Kunststoffhohlraumdübel	KEW KHD		50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Federklappdübel	KEW FK		51								☒	☒
Gipskartondübel	KEW GKD		52								☒	
Gipskartondübel Metall	KEW GKDM		53								☒	☐
Schwerlast - Befestigungen												
Bolzenanker	KEW S-KA		56	☒								
Bolzenanker	KEW S-KAH		56	☒								
Bolzenanker	KEW B-U		56	☒								
Chemische Befestigungen												
Verbundmörtelkartusche	KEW VM		62	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒		
Gewindestange	KEW VG		63						☒	☒		
Siebhülse	KEW VSH		66	☒	☒	☒	☒		☒	☒		
Innengewindeanker	KEW VIG		66	☒	☒	☒	☒		☒	☒		
Auspresspistole	KEW VKP		67									
Verbundankerpatrone	KEW VAP		69	☒	☒							
Ankerstanger	KEW VAS		69	☒	☒							

☒ geeignet

☐ bedingt geeignet


☒ geeignet in Kombination

Anwendungsübersicht

Anwendungsübersicht			   											
			Seite	Beton	Naturstein	Vollsteine Mz, KS	Porenbeton (Gasbeton)	Vollgips-Platten	Lochsteine Hlz, KSL	Hohlblocksteine Hbl	Gipskarton- Platten	Platten/Tafeln		
Sanierung														
Mauerwerkskeil	KEW MWK		88											
Mauereinjektor	KEW MIN		88											
Elektro - Befestigungen														
Nagelschelle	KEW NS		90			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nagelscheibe	KEW NSB		90			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Steckschlaufe	KEW SS		90	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabel-Klemmbügel	KEW KKB		90	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabelsammelhalter	KEW KSH		91	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rohrschelle	KEW RS		91	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabelbinder	KEW KB		91											
Kabelklemme	KEW KK		92											
Befestigungssockel	KEW BS		92											
Kennzeichnungsmarke	KEW KM		92	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Verdrehverschluss	KEW VV		92											
Kabelbinderzange	KEW KB Z		92											

■ geeignet □ bedingt geeignet ▣ geeignet in Kombination

Anwendungsübersicht

Anwendungsübersicht												
			Seite	Beton	Naturstein	Vollsteine Mz, KS	Porenbeton (Gasbeton)	Vollgips-Platten	Lochsteine Hlz, KSL	Hohlblocksteine Hbl	Gipskarton-Platten	Platten/Tafeln
Sanitär - Befestigungen												
Waschtischbefestigung	KEW WTB		94	■	■	■	■	■	□	□		
Waschtischbefestigung	KEW WTB		94						□	□		
Urinalbefestigung	KEW UB		94	■	■	■	■	■	□	□		
Waschtisch- Urinalbefestigung	KEW WTUB		94	■	■	■	■	■	□	□		
WC-Befestigung	KEW WCB		94	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spiegelbefestigung	KEW SB		94	■	■	■	■	■	□	□		
Rohrhaken	KEW RH		94	■	■							
Clip	KEW Clip		94									
Stockschraube	KEW STS		95	□	□	□	□	□	□	□		
Langmutter	KEW LM		95									
Gewindestange	KEW GWS		95	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rohrschelle Practic	KEW RSP		95	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rohrschelle Practic Gleit	KEW RSP G		95	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schraubrohrschele	KEW RSS		95	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schienenkonsole	KEW SK		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Konsolengrundplatte	KEW KGP		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schienenverbinder	KEW SVB		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Montagewinkel	KEW MW		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Halteklammer	KEW HK		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hammerkopfschraube	KEW HKS		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schiebemutter	KEW SBM		96	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ geeignet

□ bedingt geeignet

□ geeignet in Kombination